

HEDI

Kabelių vyniotuvas, Tipas: 15N2



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 081197 15N2 |
| GTIN | 4003644000494 |
| Produktų klasė | 08B |

Aprašymas

Modelis:

Kabelių vyniotuvas **su valdomu išvyniojimo ir suvyniojimo automatiniu mechanizmu, su keliais fiksuotais apsisukimais**. Itin atsparus lūžiams, uždaras **plastikinis korpusas**. Terminė **apsauga nuo perkrovos**, tvirtas H07RN-F neopreno kabelis su movos jungtimi.

Paprastas montavimas prie sienos ar lubų su **150° pasukimo sritimi**.

Funkcija:

IP24: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo $\varnothing < 12$ mm svetimkūnių patekimo, tačiau vistiek įrankius ir laidus rekomenduojama laikyti atokiau.

Paskirtis:

Užtikrinti ergonomiškumui dirbant be įtempimo bei apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.

Pastaba:

Žarnų vyniotuvą su spyruokline pavara žr. Nr. 080066 iki 080079.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------|--------|
| Tipas | 15N2 |
| Ilgis | 361 mm |
| Aukštis | 450 mm |
| Laido ilgis | 15 m |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Kabelio sandara | 5G2,5 |
| Nominali galia išvyniojus | 5000 (16 A) W |
| Kabelio medžiaga | Neopreno guma |
| Plotis | 208 mm |
| Kabelio klasė | H07RN-F |
| Korpuso medžiaga | Iš plastiko |
| Nominalioji įtampa | 400 V |
| IP apsaugos klasė | IP 24 |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Produkto rūšis | Kabelių vyniotuvas |