

HOLEX**Mini rėminis pjūklas su pjūkleliu iš bimetalo, 24 dantys, Plokštelės ilgis: 300mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 580750 300 |
| GTIN | 4062406128579 |
| Produktų klasė | 52S |

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas pjūklo rėmas su aliuminio lydinių komponentais. **Didžiausias pjūklelio įtempimas** iki 1500 N reguliuojamas rankenoje įmontuota veržle. **Alternatyvus pjūklelio tvirtinimas 40° kampu paviršiniams pjūviams.** Papildomus pjūklelius galima laikyti korpuse. Visas ilgis 405 mm.

Rėmo aukštis 110 mm.

Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbų. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

Tiekimo sudėtis:

Su HOLEX pjūkleliu iš bimetalo Nr. 582970.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Dantų skaičius colyje | 24 |
| Plokštelės ilgis | 300 mm |
| Produkto rūšis | Pjūklas metalui |

Priedai

Vienpusis pjūklelisBimetalas

582970