

**Garant****Našios dildės, chromuotos įkartos dydis 2, Tipas: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	519100 1
GTIN	4062406128586
Produktų klasė	51S

**Aprašymas****Modelis:**

Naudojant chromu dengtas našias dildes, pasižyminčias **HRC 67 kiečiu**, galima apdirbti įvairias medžiagas, pradedant minkštomis medžiagomis, pvz., **aliuminiu**, ir baigiant labai kietomis medžiagomis, pvz.: legiruotaisiais plienais, **nerūdijančiuoju plienu ir keramika**. Ilgis be antgalio 100 mm.

**Privalumai:**

- **Didelis atsparumas korozijai**
- **3-6 kartus ilgesnis naudojimo laikas palyginus su įprastomis dildėmis.**
- **Nėra užsikimšimo apdirbant labai minkštomis medžiagomis.**

**Techninis aprašymas**

Skerspjūvis	10,7×3,2 mm
Ilgis be antgalio	100 mm
Forma	plokščia buku galu
Įkartų pobūdis	įkartos dydis 2
Produkto rūšis	Universali dildė

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		

Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	ribotai tinka
INOX	tinka
Ti	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Mediena	tinka
Uni	tinka
sausasis	tinka