



## Deimantinė plokštelė, Grūdėtumas: D64µm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	529112 D64
GTIN	4007220955918
Produktų klasė	53B

### Aprašymas

**Modelis:**

Lanksti deimantinė plokštelė, **iš abiejų pusių** su deimantiniais šlifavimo grūdeliais. Aukštis su danga 0,7 mm.

**Paskirtis:**

Idealiai tinka išgaubtų ir įgaubtų paviršių šlifavimui.

**Pastaba:**

Deimantines dildes galima valyti žibalu ir metaliniu šepetiu (pvz., 576000).

### Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	smulkiadantis
Grūdėtumas	D64
Matmenys	35×350 mm
Šlifavimo priemonės	Deimant.
Šlifavimo priemonių kodas	D
Plotis	35 mm
Aukštis	0,7 mm
Ilgis	350 mm
Produkto rūšis	Deimantinė dildė

### Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		