



## LED akumulatorinis šviestuvas, Tipas: UNIFORM



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081516 UNIFORM
GTIN	5708997354070
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

**LED akumulatorinis darbinis šviestuvas** su labai našiais LED-ais, stipriu šviesos srautu, atlenkiamais, sukamais pakabinimo kabliais ir stipriu magnetu. Naujausios kartos versija **UNIFORM. Ypač tvirtas**, su išmaniu su įkrovos lygio ekranu ir papildomu taškiniu žibintu. Spaustukas prie diržo.

**Naujausia COB LED technologija** šviesiam, **vienodam paviršių apšvietimui dviem šviesumo lygiais.**

#### Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su įkrovimo stotele ir USB įkrovikliu.

### Techninis aprašymas

Šviesos srautas	500 lm
Akumulatoriaus įtampa	3,7 V
Apšvietimo priemonės	LED modulis

Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Akumulatorius
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Šviesos srautas, 2 lygis	250 lm
Akumulatoriaus talpa	3 Ah
Bendras ilgis	190 mm
Bendras plotis	60 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Švietimo trukmė	3 h
Švietimo trukmė, 2 lygis	6 h
Svoris	265 g
ATEX zona	Nėra
Gamintojo pavadinimas	UNIFORM
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas

## Priedai

USB įkroviklis Tipas CABLE	081512 CABLE
----------------------------	--------------