



Nuolatinė elektromagnetų užspaudimo plokštė UniPower, Tipas: 508UP



Užsakymo data

Užsakymo numeris	382000 508UP
GTIN	2050001777713
Produktų klasė	38D

Aprašymas

Modelis:

- Naujoviška ir patentuota vienalytė konstrukcija maksimaliam tvirtumui ir patvarumui.
- Greitojo jungimo mova elektros jungtims.
- Srieginės įvorės kiekviename poliuje iš labai tvirtos medžiagos.
- Tvirta ištisinė konstrukcija ir įmontuotos polių plokštės.

Privalumai:

- Apdirbimas be vibracijos pjaunant dideles detales tausoja įrankius ir stakles.
- Tolygus apdirbimas iš 5 pusių.
- Pilnai išnaudojama visa erdvė.
- Reikia žymiai mažiau laiko pasiruošimui.
- Neįtrauktas dingus elektrai.
- Greitas ir tikslus frezavimas toje pačioje plokštumoje.
- Tolygi užspaudimo jėga visoje plokštumoje.
- Kompaktiškas dydis
- Labai didelė užspaudimo jėga
- lengva ir patodu išdėlioti ruošinius.

Paskirtis:

Tinka naudoti formų, įrenginių ir staklių gamyboje.

Tiekimo sudėtis:

Su valdymo ST200FA su 5 kontaktų kištuku, skirtas magnetinės užspaudimo plokštės valdymui.

Priedai pasirinktinai:

Polinis ilgintuvas Nr. 382010.

Pastaba:

Kelių magnetinių plokščių su nuolatiniais elektromagnetais prijungimo ir valdymo instrukcija pagal užsakymą!

Srovės kabelis parduodamas be prijungimo šakutės. **Prijungimas prie tinklo 400 V / 50 Hz.**

Techninis aprašymas

Maksimali sukibimo jėga	241 kN
Plotis	480 mm
Svoris	150 kg
Ilgis	790 mm
Aukštis	51 mm
Polių suskirstymas	62 mm
Polių kiekis	40
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Magnetinė užspaudimo plokštė

Priedai

Poliniai ilgintuvai nuolatinių elektromagnetų užspaudimo plokštei UniPower Tipas PMQ	382010 PMQ
Poliniai ilgintuvai nuolatinių elektromagnetų užspaudimo plokštei UniPower Tipas PFR	382010 PFR