

**Garant****Profilių pratraukimo laikiklis, metrinis  $\varnothing d = 5$  mm, Koto  $\varnothing DS: 8$ mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	293029 8
GTIN	4062406128678
Produktų klasė	29K

## Aprašymas

**Modelis:**

Tinka išilginio tekinimo automatams.

**Tinka:**

CNC ir standartinės staklės.

**Priedai pasirinktinai:**

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

**Pastaba:**

- **Dėmesio: visada naudokite atitinkamą stūmiklio  $\varnothing$ .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

## Techninis aprašymas

L	34 mm
Koto ilgis $L_s$	35 mm
Koto rūšis	Cilindrinis kotas

## Duomenų lapai

Koto $\varnothing D_s$	8 mm
$\varnothing d$	5 mm
$\varnothing D$	22 mm
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

### Priedai

Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio $\varnothing$ 8 mm	293006 8
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio $\varnothing$ 16 mm	293006 16
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio $\varnothing$ 12 mm	293006 12
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio $\varnothing$ 5 mm	293006 5