



## Nuolatinių elektromagnetų užspaudimo plokštė UniPower, Tipas: 408UP



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	382000 408UP
GTIN	2050001777706
Produktų klasė	38D

### Aprašymas

#### Modelis:

- Naujoviška ir patentuota vienalytė konstrukcija maksimaliam tvirtumui ir patvarumui.
- Greitojo jungimo mova elektros jungtims.
- Srieginės įvorės kiekviename poliuje iš labai tvirtos medžiagos.
- Tvirta ištisinė konstrukcija ir įmontuotos polių plokštės.

#### Privalumai:

- Apdirbimas be vibracijos pjaunant dideles detales tausoja įrankius ir stakles.
- Tolygus apdirbimas iš 5 pusių.
- Pilnai išnaudojama visa erdvė.
- Reikia žymiai mažiau laiko pasiruošimui.
- Neįtrauktas dingus elektrai.
- Greitas ir tikslus frezavimas toje pačioje plokštumoje.
- Tolygi užspaudimo jėga visoje plokštumoje.
- Kompaktiškas dydis
- Labai didelė užspaudimo jėga
- lengva ir patodu išdėlioti ruošinius.

#### Paskirtis:

Tinka naudoti formų, įrenginių ir staklių gamyboje.

#### Tiekimo sudėtis:

Su valdymo ST200FA su 5 kontaktų kištuku, skirtas magnetinės užspaudimo plokštės valdymui.

#### Priedai pasirinktinai:

Polinis ilgintuvas Nr. 382010.

#### Pastaba:

**Kelių magnetinių plokščių su nuolatiniais elektromagnetais prijungimo ir valdymo instrukcija pagal užsakymą!**

Srovės kabelis parduodamas be prijungimo šakutės. **Prijungimas prie tinklo 400 V / 50 Hz.**

## Techninis aprašymas

Aukštis	51 mm
Svoris	115 kg
Plotis	400 mm
Polių kiekis	32
Ilgis	790 mm
Polių suskirstymas	62 mm
Maksimali sukibimo jėga	193 kN
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Magnetinė užspaudimo plokštė

## Priedai

Poliniai ilgintuvai nuolatinių elektromagnetų užspaudimo plokštei UniPower Tipas PFR	382010 PFR
Poliniai ilgintuvai nuolatinių elektromagnetų užspaudimo plokštei UniPower Tipas PMQ	382010 PMQ