

Garant

Profilių pratraukimo laikiklis, metrinis $\varnothing d = 5$ mm, Koto $\varnothing DS: 20$ mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

293029 20

GTIN

4062406128708

Produktų klasė

29K

Aprašymas

Modelis:

Tinka išilginio tekinimo automatams.

Tinka:

CNC ir standartinės staklės.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

Pastaba:

- **Dėmesio: visada naudokite atitinkamą stūmiklio \varnothing .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

Techninis aprašymas

Koto ilgis L_s

46 mm

L

34 mm

Koto rūšis

Cilindrinis kotas

Duomenų lapai

| | |
|------------------------|---|
| Koto $\varnothing D_s$ | 20 mm |
| $\varnothing D$ | 22 mm |
| $\varnothing d$ | 5 mm |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio \varnothing 8 mm | 293006 8 |
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio \varnothing 16 mm | 293006 16 |
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio \varnothing 12 mm | 293006 12 |
| Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio \varnothing 5 mm | 293006 5 |