

Garant

Profilių pratraukimo laikiklis, metrinis $\varnothing d = 5$ mm, Koto $\varnothing DS: 16$ mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	293029 16
GTIN	4062406128692
Produktų klasė	29K

Aprašymas

Modelis:

Tinka išilginio tekinimo automatams.

Tinka:

CNC ir standartinės staklės.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

Pastaba:

- **Dėmesio: visada naudokite atitinkamą stūmiklio \varnothing .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

Techninis aprašymas

L	34 mm
Koto ilgis L_s	35 mm
Koto rūšis	Cilindrinis kotas

Duomenų lapai

Koto $\varnothing D_s$	16 mm
$\varnothing D$	22 mm
$\varnothing d$	5 mm
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Priedai

Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio \varnothing 5 mm	293006 5
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio \varnothing 16 mm	293006 16
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio \varnothing 8 mm	293006 8
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio \varnothing 12 mm	293006 12