

**Garant****Profilių pratraukimo laikiklis, colinis  $\varnothing d = 5$  mm, Koto  $\varnothing DS: 5/8$ in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293079 5/8
GTIN	4062406128951
Produktų klasė	29K

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka išilginio tekinimo automatams.

**Tinka:**

CNC ir standartinės staklės.

**Priedai pasirinktinai:**

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Išštūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

**Pastaba:**

- **Dėmesio: Visada naudokite atitinkamą stūmiklio  $\varnothing$ .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

**Techninis aprašymas**

L	34 mm
Koto ilgis $L_s$	35 mm
Koto rūšis	Cilindrinis kotas

Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Koto dydis	5/8 in
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

### Priedai

Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 5 mm	293006 5
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 8 mm	293006 8
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 12 mm	293006 12
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 16 mm	293006 16