

**Garant**

**Profilių pratraukimo laikiklis, metrinis  $\varnothing d = 5$  mm, Koto  $\varnothing DS: 12$ mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris

293029 12

GTIN

4062406128685

Produktų klasė

29K

## Aprašymas

### Modelis:

Tinka išilginio tekinimo automatams.

### Tinka:

CNC ir standartinės staklės.

### Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

### Pastaba:

- **Dėmesio: visada naudokite atitinkamą stūmiklio  $\varnothing$ .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

## Techninis aprašymas

L

34 mm

Koto ilgis  $L_s$

35 mm

Koto rūšis

Cilindrinis kotas

## Duomenų lapai

Koto $\varnothing D_s$	12 mm
$\varnothing D$	22 mm
$\varnothing d$	5 mm
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

### Priedai

Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio $\varnothing$ 8 mm	293006 8
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio $\varnothing$ 12 mm	293006 12
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio $\varnothing$ 5 mm	293006 5
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio $\varnothing$ 16 mm	293006 16