

Garant

Profilių pratraukimo laikiklis, colinis $\varnothing d = 5$ mm, Koto $\varnothing DS: 3/4$ in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	293079 3/4
GTIN	4062406128968
Produktų klasė	29K

Aprašymas

Modelis:

Tinka išilginio tekinimo automatams.

Tinka:

CNC ir standartinės staklės.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

Pastaba:

- **Dėmesio: Visada naudokite atitinkamą stūmiklio \varnothing .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

Techninis aprašymas

Koto ilgis L_s	46 mm
L	34 mm
Koto rūšis	Cilindrinis kotas

Duomenų lapai

Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
Koto dydis	3/4 in
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Priedai

Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 16 mm	293006 16
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 8 mm	293006 8
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 12 mm	293006 12
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 5 mm	293006 5