

**Garant****Profilių pratraukimo laikiklis, colinis  $\varnothing d = 16$  mm, Koto  $\varnothing Ds: 1.1/4$ in**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	293076 1.1/4
GTIN	4062406129057
Produktų klasė	29K

### Aprašymas

**Tinka:**

CNC ir standartinės staklės.

**Priedai pasirinktinai:**

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

**Pastaba:**

- **Dėmesio: Visada naudokite atitinkamą stūmiklio  $\varnothing$ .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

### Techninis aprašymas

L	76 mm
Koto ilgis $L_s$	50 mm
Koto rūšis	Cilindrinis kotas
$\varnothing D$	58 mm

## Duomenų lapai

Ø d	16 mm
Koto dydis	1.1/4 in
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

### Priedai

Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 5 mm	293006 5
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 16 mm	293006 16
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 12 mm	293006 12
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 8 mm	293006 8