

Garant**Profilių pratraukimo laikiklis, colinis $\varnothing d = 16$ mm, Koto $\varnothing D_s$: 1 in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293076 1
GTIN	4062406129040
Produktų klasė	29K

Aprašymas**Tinka:**

CNC ir standartinės staklės.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).

Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

Pastaba:

- **Dėmesio: Visada naudokite atitinkamą stūmiklio \varnothing .**
- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**

Techninis aprašymas

L	76 mm
Koto ilgis L_s	50 mm
Koto rūšis	Cilindrinis kotas
$\varnothing d$	16 mm

Duomenų lapai

Ø D	58 mm
Koto dydis	1 in
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Priedai

Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 12 mm	293006 12
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 16 mm	293006 16
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 5 mm	293006 5
Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Laikiklio Ø 8 mm	293006 8