

Garant

Profilių pratraukimo antgalis, vidinis, Torx® varžtams Ø d = 5 mm, TiN, Torx® profilis: TX7mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293069 TX7
GTIN	4062406129712
Produktų klasė	29L

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

Pastaba:

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

Techninis aprašymas

L	1,7 mm
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo	2,08 mm
Pirminio gręžimo Ø	1,5 mm
Ašmenys	HSS

Torx® profilis	TX7
Tolerancija	nuo 0,0 iki +0,01 mm
Profilis	Torx®
L ₁	10 mm
Ø d	5 mm
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis