



Universalus skaitmeninis slankmatis DIGI ULISSE I/E, Matavimo diapazonas: 500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	417700 500
GTIN	2050001780072
Produktų klasė	46P

Aprašymas

Modelis:

Universalus skaitmeninis slankmatis įvairiems vidaus ir išorės matavimams su keičiamomis matavimo žiaunomis.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Slankmatis, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032. Keičiama matavimo žiauna su liestuku, kurio Ø 3 mm ir fiksavimo įvove su vidiniu sriegiu M 2,5.

Priedai pasirinktinai:

Skirta dyd. 400 – 650 visi atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900 – 4910 su sriegiu M2,5, duomenų perdavimo laidas Nr. 498948.

Pastaba:

Daugiau matavimo antgalių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Antgalių ilgis	103 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Vidinio matavimo ribos	42 - 500 mm
Matavimo ribos išoriniams matavimams	0 - 420 mm
Matavimo antgalio rutulio Ø	3 mm

Kalibravimas	A1
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 500 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,03 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021000 500
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021010 500

Priedai

Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Slankmačių priedai Tipas TAST	417701 TAST
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032

Slankmačių priedai Tipas BUCHSE	417701 BUCHSE
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2