



Skaitmeninis aukščio matuoklis TESA-HITE, Tipas: 400



Užsakymo data

Užsakymo numeris	445245 400
GTIN	7630041143607
Produktų klasė	45B

Aprašymas

Modelis:

Tikslūs, **tvirti** rankiniu būdu valdomi aukščio matavimo prietaisai. Dinamiškas ruošinio prilietimas su tokia pačia matavimo jėga. Patogu naudoti dėl didelio matavimo funkcijų skaitmenų ir simbolių ekrano.

- **Patentuota optoelektroninė matavimo sistema TESA Opto- μ . Stiklinė liniuotė su didėjančia skale ir atskaitos tašku dideliame tikslumui užtikrinti.**
- **Didelis, apžvalgus ekranas, skaičių aukštis 21 mm ir aiškūs simboliai. Spalvotas ekranas ir foninis apšvietimas geresniam matomumui užtikrinti.**
- **Ilgas baterijos veikimo laikas nuo maitinimo šaltinio nepriklausomam matavimui.**
- **Labai patogu naudotis daugiakalbe konteksto pagalbos sistema visose aktyviose funkcijose.**
- **Žymiai greitesnis virsmo/apgrąžos taškų matavimas (min, maks., \emptyset) patentuota Quick-Center technologija.**
- **Oro pagalvės lengvam perstūmimui be trūkčiojimų.**

Privalumai:

Puikiai tinka naudoti **gamyboje**. Priekinė skydelio pusė apsaugota pagal IP65.

Paskirtis:

Skirta aukščiui, pakopų matmenims, skersmeniui, atstumui tarp gręžiamų kiaurymių, griovelių pločiui, lygiagretumo nuokrypiais ir kt. matuoti.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinis prietaisas su valdymo pultu, matavimo antgalių laikikliu, atskaitos įrankiu, standartiniu matavimo liestuku su kietlydinio rutuliu \varnothing 5 mm, tinklo jungtimi 110 – 240 V ir įkraunama švino baterija. **SCS kalibravimo pažyma.**

Priedai pasirinktinai:

Pageidaujant siūlome daugybę specialių priedų. Matavimo liestukų rinkinys Nr. 445266 ir Nr. 445267, siūstuvai TLC-BLE Nr. 498921, duomenų perdavimo kabelis Nr. 498918.

Techninis aprašymas

Stataus kampo nuokrypis (priekyje)	9 μ m
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 415 mm
Matavimo jėga	1,5 \pm 0,5 N
Matavimo ribos	0 - 570 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Matavimo galvos pastūma	rankinė
Kalibravimas	E2
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	2,5 + 4L / 1000 μ m
Atsikartojimo tikslumas (2 σ)	2 μ m
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Aukštimate

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Skaitmeninis aukščio matuoklis
Maksimalios matavimo ribos 400 mm

024010 400

Kalibravimas Skaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 400 mm

024000 400

Priedai

Matavimo liestukų rinkinys mažas Liestukų kiekis 4

445266 4

Siųstuvas TLC-BLE Tipas BT

498921 BT

Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas D

498918 D

Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB

498918 USB

Matavimo liestukų rinkinys didelis Liestukų kiekis 17

445267 17

Tinklo adapteris Tipas MH

445282 MH