



Skaitmeninis aukščio matuoklis TESA-HITE, Tipas: 700



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 445245 700 |
| GTIN | 7630041143638 |
| Produktų klasė | 45B |

Aprašymas

Modelis:

Tikslūs, **tvirti** rankiniu būdu valdomi aukščio matavimo prietaisai. Dinamiškas ruošinio prilietimas su tokia pačia matavimo jėga. Patogu naudoti dėl didelio matavimo funkcijų skaitmenų ir simbolių ekrano.

- **Patentuota optoelektroninė matavimo sistema TESA Opto- μ . Stiklinė liniuotė su didėjančia skale ir atskaitos tašku dideliame tikslumui užtikrinti.**
- **Didelis, apžvalgus ekranas, skaičiu aukštis 21 mm ir aiškūs simboliai. Spalvotas ekranas ir foninis apšvietimas geresniam matomumui užtikrinti.**
- **Ilgas baterijos veikimo laikas nuo maitinimo šaltinio nepriklausomam matavimui.**
- **Labai patogu naudotis daugiakalbe konteksto pagalbos sistema visose aktyviose funkcijose.**
- **Žymiai greitesnis virsmo/apgrąžos taškų matavimas (min, maks., \emptyset) patentuota Quick-Center technologija.**
- **Oro pagalvės lengvam perstūmimui be trūkčiojimų.**

Privalumai:

Puikiai tinka naudoti **gamyboje**. Priekinė skydelio pusė apsaugota pagal IP65.

Paskirtis:

Skirta aukščiui, pakopų matmenims, skersmeniui, atstumui tarp gręžiamų kiaurymių, griovelių pločiui, lygiagretumo nuokrypiais ir kt. matuoti.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinis prietaisas su valdymo pultu, matavimo antgalių laikikliu, atskaitos įrankiu, standartiniu matavimo liestuku su kietlydinio rutuliu \varnothing 5 mm, tinklo jungtimi 110 – 240 V ir įkraunama švino baterija. **SCS kalibravimo pažyma.**

Priedai pasirinktinai:

Pageidaujant siūlome daugybę specialių priedų. Matavimo liestukų rinkinys Nr. 445266 ir Nr. 445267, siūstuvai TLC-BLE Nr. 498921, duomenų perdavimo kabelis Nr. 498918.

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------------------|
| Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) | 2,5 + 4L / 1000 μ m |
| Matavimo ribos | 0 - 870 mm |
| Matavimo galvos pastūma | rankinė |
| Matavimo jėga | 1,5 \pm 0,5 N |
| Kalibravimas | E2 |
| Padalos vertė, perjungiamą | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 - 715 mm |
| Atsikartojimo tikslumas (2 σ) | 2 μ m |
| Staus kampo nuokrypis (priekyje) | 13 μ m |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| Akumuliatorių kiekis | 1 |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Sąsaja | TESA Link Connector TLC |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas |
| Produkto rūšis | Aukštimalis |

Paslaugos

DAkS kalibravimas Skaitmeninis aukščio matuoklis
Maksimalios matavimo ribos 800 mm

024010 800

Kalibravimas Skaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm

024000 800

Priedai

Siųstuvas TLC-BLE Tipas BT

498921 BT

Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB

498918 USB

Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas D

498918 D

Matavimo liestukų rinkinys didelis Liestukų kiekis 17

445267 17

Matavimo liestukų rinkinys mažas Liestukų kiekis 4

445266 4

Tinklo adapteris Tipas MH

445282 MH