



Skaitmeninis aukščio matuoklis TESA-HITE MAGNA, Tipas: 400



Užsakymo data

Užsakymo numeris	445240 400
GTIN	7630041143614
Produktų klasė	45B

Aprašymas

Modelis:

Itin tikslūs **tvirti** rankiniu būdu valdomi aukščio matavimo prietaisai. Dinamiškas ruošinio prilietimas su tokia pačia matavimo jėga. Patogu naudoti dėl didelio matavimo funkcijų skaitmenų ir simbolių ekrano.

- **Patentuota magnetinė matavimo sistema TESA Magna μ matavimams atlikti net ir esant sudėtingoms sąlygoms.**
- **Didelis, apžvalgus ekranas, skaičiu aukštis 21 mm ir aiškūs simboliai. Spalvotas ekranas ir foninis apšvietimas geresniam matomumui užtikrinti.**
- **Ilgas baterijos veikimo laikas nuo maitinimo šaltinio nepriklausomam matavimui.**
- **Labai patogu naudotis daugiakalbe konteksto pagalbos sistema visose aktyviose funkcijose.**
- **Žymiai greitesnis virsmo/apgrąžos taškų matavimas (min, maks., \emptyset) patentuota Quick-Center technologija.**

Privalumai:

Puikiai tinka naudoti **gamyboje. Itin atsparus dulkėms ir skystiems nešvarumams.** Priekinė skydo pusė apsaugota IP65, matavimo sistema apsaugota IP55.

Funkcija:

IP55: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugotas nuo dulkių), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Skirta aukščiui, pakopų matmenims, skersmeniui, atstumui tarp gręžiamų kiaurymių, griovelių plociui, lygiagretumo nuokrypiams ir kt. matuoti.

Tiekimo sudėtis:

Pagrindinis prietaisas su valdymo pultu, matavimo antgalių laikikliu, atskaitos įrankiu, standartiniu matavimo liestuku su kietlydinio rutuliu \varnothing 5 mm, tinklo jungtimi 110 – 240 V ir įkraunama švino baterija. **SCS kalibravimo pažyma.**

Priedai pasirinktinai:

Pageidaujant siūlome daugybę specialių priedų. Matavimo liestukų rinkinys Nr. 445266 ir Nr. 445267, siųstuvas TLC-BLE Nr. 498921, duomenų perdavimo kabelis Nr. 498918.

Techninis aprašymas

Padalos vertė, perjungiamo	0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Matavimo ribos	0 - 570 mm
Matavimo galvos pastūma	rankinė
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	8 μ m
Kalibravimas	E2
Matavimo jėga	1,5 \pm 0,5 N
Atsikartojimo tikslumas (2 σ)	<3 μ m
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 415 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 55
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Aukštimateis

Paslaugos

KalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 400 mm	024000 400
DAkKS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 400 mm	024010 400

Priedai

Matavimo liestukų rinkinys mažas Liestukų kiekis 4	445266 4
Matavimo liestukų rinkinys didelis Liestukų kiekis 17	445267 17
Siųstuvas TLC-BLE Tipas BT	498921 BT
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas D	498918 D
Tinklo adapteris Tipas MH	445282 MH