



## Skaitmeninis aukščio matuoklis TESA-HITE MAGNA, Tipas: 700



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	445240 700
GTIN	7630041143621
Produktų klasė	45B

### Aprašymas

#### Modelis:

Itin tikslūs **tvirti** rankiniu būdu valdomi aukščio matavimo prietaisai. Dinamiškas ruošinio prilietimas su tokia pačia matavimo jėga. Patogu naudoti dėl didelio matavimo funkcijų skaitmenų ir simbolių ekrano.

- **Patentuota magnetinė matavimo sistema TESA Magna  $\mu$  matavimams atlikti net ir esant sudėtingoms sąlygoms.**
- **Didelis, apžvalgus ekranas, skaičiu aukštis 21 mm ir aiškūs simboliai. Spalvotas ekranas ir foninis apšvietimas geresniam matomumui užtikrinti.**
- **Ilgas baterijos veikimo laikas nuo maitinimo šaltinio nepriklausomam matavimui.**
- **Labai patogu naudotis daugiakalbe konteksto pagalbos sistema visose aktyviose funkcijose.**
- **Žymiai greitesnis virsmo/apgrąžos taškų matavimas (min, maks.,  $\emptyset$ ) patentuota Quick-Center technologija.**

#### Privalumai:

Puikiai tinka naudoti **gamyboje. Itin atsparus dulkėms ir skystiems nešvarumams.** Priekinė skydo pusė apsaugota IP65, matavimo sistema apsaugota IP55.

#### Funkcija:

IP55: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugotas nuo dulkių), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Paskirtis:

Skirta aukščiui, pakopų matmenims, skersmeniui, atstumui tarp gręžiamų kiaurymių, griovelių plociui, lygiagretumo nuokrypiams ir kt. matuoti.

**Tiekimo sudėtis:**

Pagrindinis prietaisas su valdymo pultu, matavimo antgalių laikikliu, atskaitos įrankiu, standartiniu matavimo liestuku su kietlydinio rutuliu  $\varnothing$  5 mm, tinklo jungtimi 110 – 240 V ir įkraunama švino baterija. **SCS kalibravimo pažyma.**

**Priedai pasirinktinai:**

Pageidaujant siūlome daugybę specialių priedų. Matavimo liestukų rinkinys Nr. 445266 ir Nr. 445267, siųstuvas TLC-BLE Nr. 498921, duomenų perdavimo kabelis Nr. 498918.

## Techninis aprašymas

Padalos vertė, perjungiamo	0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Matavimo galvos pastūma	rankinė
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	8 $\mu$ m
Atsikartojimo tikslumas (2 $\sigma$ )	<3 $\mu$ m
Kalibravimas	E2
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 715 mm
Matavimo ribos	0 - 870 mm
Matavimo jėga	1,5 $\pm$ 0,5 N
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
IP apsaugos klasė	IP 55
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Aukštimate

## Paslaugos

DAkKS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	024010 800
KalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 800 mm	024000 800

**Priedai**

Matavimo liestukų rinkinys didelis Liestukų kiekis 17	445267 17
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas D	498918 D
Siųstuvas TLC-BLE Tipas BT	498921 BT
Matavimo liestukų rinkinys mažas Liestukų kiekis 4	445266 4
Tinklo adapteris Tipas MH	445282 MH