

**HOLEX****Pirštinių pora, Pirštinių dydis: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094283 6
GTIN	4062406128845
Produktų klasė	02H

**Aprašymas****Modelis:**

Pirštinės su vandens pagrindo PU nitrilo putos danga su puikiu lietimui pojūčiu ir patikimu suėmimu sausoje ir šiek tiek drėgnoje arba alyvuotoje aplinkoje. Puikią formą ir labai jautrų lietimui pojūtį užtikrina inovatyvi mezgimo technologija ir poliamido ir lykros pluoštas. **Be DMF.** Puikiai tinka mažų dalių montavimui, prekių priėmimui ir siuntimui, techninei priežiūrai.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Pirštinių dydis	6
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100

Turinys	12
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
EN 388	3131X
Pagrindo medžiaga	Lycra®, poliamidas
Danga	vandens pagrindo PU/nitrilas
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	255 mm
Spalva	juoda / pilka
Mezgimo technologija	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės