

**Garant****Suvirintojo apsauginių pirštinių pora, Pirštinių dydis: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094101 11
GTIN	4062406129811
Produktų klasė	01H

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT** – išskirtinio GARANT dizaino suvirintojo pirštinės iš ožkų odos. Aukštos kokybės apdirbimas ir anatominis pritaikymas maksimaliam lytėjimo pojūčiui, tuo pačiu metu nukreipiant anodą šlifavimo proceso metu ir užtikrinant patikimą apsaugą. Rankogalio viduje yra lino audinys, užtikrinantis aukštą dėvėjimo patogumą ir prakaito sugėrimą. Puikiai tinka WIG suvirinimo procesams.

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Pirštinių rūšis	Suvirintojo pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių dydis	11
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	Atsparumo karščiui lygis 4

Paskirtis	daugkartin.
Ilgis	350 mm
Storis	0,8
Pagrindo medžiaga	Ožkų oda
Dangos variantai	be dangos
Svoris	157 g
Medžiaga	Kokybiška ožkų oda
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tipas B
Suvirinimo tipas	WIG
Spalva	balta/ruda
Norma	EN 407
Produkto rūšis	Suvirintojo pirštinės