

ejendals

Suvirintojo apsauginių pirštinių pora Tegera® 126A, Pirštinių dydis: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094123 10
GTIN	7340118312255
Produktų klasė	04R

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 126A. Suvirintojo pirštinės, be pamušalo, **geras lietimo pojūtis**, (vieta pirštams 5 pagal EN 420), prisitaikanti forma. Sustiprintas smilius ir siūlės su Kevlar® pluoštu sudėtingiems darbams. Atsparumas iki 100 °C kontaktiniams karščiui.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių rūšis	Suvirintojo pirštinės
Pirštinių dydis	10
Pirštinių savybės	Atsparumo karščiui lygis 4
Paskirtis	daugkartin.
Ilgis	310 mm
Pagrindo medžiaga	Kokybiška ožkų oda

Dangos variantai	be dangos
Turinys	12
Medžiaga	Kokybiška ožkų oda
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tipas B
Suvirinimo tipas	WIG
Spalva	geltona / balta spalva
Norma	EN 407
Produkto rūšis	Suvirintojo pirštinės