



LED natūralios šviesos darbiniai šviestuvai COLOUR MATCH, Tipas: PEN



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081513 PEN
GTIN	5708997351178
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

COLOUR MATCH. Specialūs aukštos CRI vertės LED šviesos diodai **puikiai perteikia spalvas** ir labai ilgai tarnauja. Puikiai tinka visiems dažymo, poliravimo, valymo ir pirminio paviršiaus paruošimo darbams. Skirta naudojimui dažyklose. **Keičiamas stiklinis lęšis** atsparus visų rūšių tirpikliams net ir valant kasdien. **MATCHPEN.** Mažas nešiojamas prožektorius su fokusavimo funkcija tiksliam ir koncentruotam apšvietimui nuo 10° iki 70°. Idealiai tinka norint pastebėti įbrėžimus ar šlifavimo likučius tikrinant kokybę.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 2xAAA baterijomis.

Techninis aprašymas

Šviesos spalva	ryški spalva
Baterijų kiekis	2
Šviesos srautas	100 lm
Maitinimas	Baterijos
Baterijos tipas	Micro, AAA
Bendras plotis	16 mm
Švietimo trukmė	2 h
IP apsaugos klasė	IP 54

CRI vertė	95
Bendras ilgis	150 mm
Svoris	60 g
ATEX zona	Nėra
Gamintojo pavadinimas	MINI
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvai

Priedai

Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR3	081559 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081552 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081551 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081554 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081553 LR3