

HEDI

Kabelių būgnas, plastikinis, skirtas F, B, PL ir CZ, Tipas: 25B2



Užsakymo data

Užsakymo numeris

081138 25B2

GTIN

Produktų klasė

08B

Aprašymas

Modelis:

Hedi® kabielių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgamažiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabielių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabielių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

Tvirtas kabielių būgnas iš smūgiams atsparaus plastiko su **apsauga nuo perkaitimo**.

- **400 V CEE įėjimo kištukas 16 A.**
- **400 V CEE išėjimo lizdas 16 A su automatiškai užsidarančiu dangteliu.**
- **Su 250 V standartiniai Schuko lizdai su automatiškai užsidarančiais dangteliais.**
- **Laido skerspjūvis 2,5 mm.**

Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.

Su 250 V lizdais, **tinkančiais F, B, PL ir CZ šalims. Laido skerspjūvis 2,5 mm.**

PU armuotas kabelis Plus.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Techninis aprašymas

Tipas	25B2
Elektros lizdų 400 V/16 A skaičius	1
Tinklo įtampa	400 V
Laido ilgis	25 m
Elektros lizdų 230 V skaičius	2
Kabelio klasė	H07BQ-F
Kabelio sandara	5G2,5
Kabelio medžiaga	Armuotas kabelis
Nominali galia išvyniojus	5500 (16 A) W
IP apsaugos klasė	IP 44
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kabelių būgnas