

HOLEX**Darbastalis su 3 stalčiais ir 2 varstomomis durelėmis, Plokštės ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

929560 2000

GTIN

4062406130053

Produktų klasė

92W

Aprašymas**Modelis:**

- Stalviršis 40 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, nulakuotas bespalviu UV laku.
- Pagrindas - suvirintas lakštinis plienas.
- Stalčiai iš lakštinio plieno su lengvaeigiais ratukais iš Dellrin.
- Durys iš lakštinio plieno, su plastikiniu loveliu, atsidaro 180° kampu, durų lankstai su automatišku pritraukimu.
- Centrinė cilindrinė spyna su 2 raktais.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis (viduryje): 180; 180; 180

Durelių aukštis (kairėje) mm: 540

Durelių aukštis (dešinėje): 540

Priedai pasirinktinai:

Tinkamas lentynas žr. Nr. 929581.

Spalva:Korpusas RAL 7035 šviesiai pilkas, priekis antracito spalvos RAL 7016, **dengta miltelinu būdu, lentynos cinkuotos.****Pastaba:**

Galimos kitos priekių spalvos: šviesiai pilka RAL 7035, ryškiai mėlyna RAL 5005. Kitos spalvos nesiūlomos.

Techninis aprašymas

Durelių aukštis (dešinėje)

540 mm

Spintelės plotis	1775 mm
Aukštis	850 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Stalčių skaičius	3
Durelių aukštis (kairėje)	540 mm
Darbastalio storis	40 mm
Svoris	117 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	900 kg
Spintelės gylis	630 mm
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Darbastalio gylis	700 mm
Darbastalio paviršius	lakuota bespalviu laku
Darbastalis užrakinamas centriniu užraktu	taip
Stalčiaus naudingasis plotis	490 mm
Serijinis darbastalis	ne – plokštė per daug atsikišusi
Stalčiaus naudingasis gylis	520 mm
medžiagos storis	1,5 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	100 kg
Plokštelės storis	40 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	90 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Aukščio išlyginimas	20 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Spynos įvorė 225-010-9 be apyraktės

914202