

**HOLEX****Darbastalis su 3 stalčiais ir 1 varstomomis durelėmis, Plokštės ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	929540 2000
GTIN	4062406130039
Produktų klasė	92W

**Aprašymas****Modelis:**

- **Stalviršis 40 mm storio, iš atsparaus deformacijai buko Multiplex, nulakuotas bespalviu UV laku.**
- **Pagrindas - suvirintas lakštinis plienas.**
- **Stalčiai iš lakštinio plieno su lengvaeigiais ratukais iš Dellrin.**
- **Durys iš lakštinio plieno, su plastikiniu loveliu, atsidaro 180° kampu, durų lankstai su automatiniu pritraukimu.**
- **Centrinė cilindrinė spyna su 2 raktais.**

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 180; 180; 180

Durelių aukštis (dešinėje) mm: 540

**Priedai pasirinktinai:**

Tinkamas lentynas žr. Nr. 929581.

**Spalva:**Korpusas RAL 7035 šviesiai pilkas, priekis antracito spalvos RAL 7016, **dengta miltelinio būdu, lentynos cinkuotos.****Pastaba:**

Galimos kitos priekių spalvos: šviesiai pilka RAL 7035, ryškiai mėlyna RAL 5005. Kitos spalvos nesiūlomos.

**Techninis aprašymas**

Darbastalis užrakinamas centriniu užraktu	taip
---	------

Svoris	113 kg
Durelių aukštis (dešinėje)	540 mm
Aukštis	850 mm
Serijinis darbatalis	ne – plokštė per daug atsikišusi
Darbatalio ilgis	2000 mm
Stalčių skaičius	3
Darbatalio paviršius	lakuota bespalviu laku
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	900 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	490 mm
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Darbatalio gylis	700 mm
Spintelės gylis	630 mm
Darbatalio storis	40 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	520 mm
Spintelės plotis	1775 mm
medžiagos storis	1,5 mm
Darbatalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	100 kg
Plokštelės storis	40 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	90 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Aukščio išlyginimas	20 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Darbatalis

## Priedai

Spynos įvorė 225-010-9 be apyraktės

914202