

ejendals

Pirštinių pora Tegera® 882, Pirštinių dydis: 11



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094366 11
GTIN	7392626040236
Produktų klasė	04R

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 882. Sintetinė pirštinė su nitrilo putos danga, patogiam suėmimui. Dėl pritaikytos formos ir patogios vietos pirštams pirštinės puikiai tinka mechaniniams darbams **drėgnoje ar alyvuotoje aplinkoje. Atsparumas karščiui iki 100 °C.**

Standartas:

EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	11
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	12
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX

Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	Putas iš nitrilo
Dangos variantai	Viso paviršiaus danga
Pritaikymo sritys	Allround
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	juodas
Mezgimo technologija	15G
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės