



Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 1,5Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	655500 1,5
GTIN	4562135127084
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Modelis:

Valdomas viena ranka, plonos konstrukcijos, gerai nuskaityma skalė. Visas korpusas iš plieno, chromuotas, su standžiu varomuoju kvadratu įstatomoms galvutėms.

Matavimo vienetas: Nm.

Funkcija:

Pasiekta vertė nuskaityma skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti pagalbine rodykle vėlesniam nuskaitymui.

Paskirtis:

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Skalės padalijimas, 1 padala =	0,02 Nm
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Matavimo prietaisai	mechaninė
Suveikimo signalas	optinis
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Duomenys protokoluojami	ne
Svoris	330 g
Sūkių momento ribos	0,2 - 1,5 Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L	205 mm
Galvutės plotis b	37 mm
Indikatorius	analoginis
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Norma	DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l ₃]	170 mm
Galvutės aukštis h	59 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Prijungimo forma	fiksuota
Kalibravimas	O3
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
maksimalus sukimo momentas	1,5 Nm
Feedback	rodantis
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	taip
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis raktas, iš abiejų pusių
Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm

020030 400/2