

**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,0001 mm., Matavimo intervalas: 25mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 434656 25 |
| GTIN | 4059192061661 |
| Produktų klasė | 43A |

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu (**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi. Papildomas analoginis barografas su leistinomis paklaidomis. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Užrakto funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. **Absoliuti funkcija:** Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško. **Koeficiento pasirinkimas** rodomas ekrane. Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją. Ekranas pasukamas 280°.

Dinaminės matavimo funkcijos (MAX / MIN): apvalumo ir lygumo kontrolei arba apgrąžos taško paieškai.

Funkcija:

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------|
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,00001 in |
| Jungiamojo antgalio Ø h6 | 8 mm |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2450 |
| Korpuso storis | 35 mm |
| Matavimo jėga | 0,65 – 1,15 N |
| Baterijų kiekis | 1 |
| Korpuso Ø | 58 mm |
| Kalibravimas | C1 |
| IP apsaugos klasė | IP 42 |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,0001 mm |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 - 25 mm |
| Maitinimas | Baterijos |
| Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,0024 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Skaitmenų aukštis | 11 mm |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja |
| Sąsaja | RS232C sąsaja |
| Sąsaja | USB sąsaja |
| Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference Lock sistema |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Produkto rūšis | Indikatorius |

Paslaugos

023010 100

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis
0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo
intervalas 100 mm

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir
skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas
30 mm

023000 30

Priedai

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas
USB2

498940 USB2

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2

498940 R2

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2

498940 D2