

**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,0001 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

434656 12,5

GTIN

4059192061654

Produktų klasė

43A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu (**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi. Papildomas analoginis barografas su leistinomis paklaidomis. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Užrakto funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. **Absoliuti funkcija:** Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško. **Koeficiento pasirinkimas** rodomas ekrane. Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.

Ekranas pasukamas 280°.

Dinaminės matavimo funkcijos (MAX / MIN): apvalumo ir lygumo kontrolei arba apgrąžos taško paieškai.

Funkcija:

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Jungiamojo antgalio \varnothing h6	8 mm
Korpuso \varnothing	58 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Padalos vertė, pasirenkama	0,00001 in
Korpuso storis	35 mm
Kalibravimas	C1
Baterijų kiekis	1
Matavimo jėga	0,65 – 0,90 N
IP apsaugos klasė	IP 42
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0001 mm
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,0018 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Skaitmenų aukštis	11 mm
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference Lock sistema
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

023000 12,5

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm

023010 12,5

Priedai

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2

498940 USB2

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2

498940 D2

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2

498940 R2