

## Atskiras nerūdijantis kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 0



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	483914 0
GTIN	2050002038370
Produktų klasė	48A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kontrolinis kaištis iš rūdams ir rūgštims atsparios medžiagos, grūdintas (58–62 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifluotas ir pritrintas. Nuo  $\varnothing$  1,50 matmenys užrašyti ant apvalkalo; nuo  $\varnothing$  3,00 – priekyje. Nuo  $\varnothing$  1,00 viena pusė nusklembta.

#### Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite **pageidaujimą  $\varnothing$** , pvz., Nr. 483914 dyd. 5 **10,08**.

### Techninis aprašymas

Matavimo strypo ilgis	40 mm
Žingsnis	0,01 mm
Nominalus dydis	0,3 - 0,49 mm
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

### Paslaugos

DAkS kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus $\varnothing$ 20	028260 20
Kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus $\varnothing$ 20	028240 20