

**Skaitmeninis indikatorius Padala 0,0001 mm., Matavimo intervalas: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

434655 25

GTIN

4059192061685

Produktų klasė

43A

Aprašymas**Modelis:**

Skaitmeninis indikatorius su **labai dideliu** skaitmeniniu ekranu (**11 mm**) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi. Papildomas analoginis barografas su leistinomis paklaidomis. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Užrakto funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. **Absoliuti funkcija:** Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško. **Koeficiento pasirinkimas** rodomas ekrane. Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją. Ekranas pasukamas 280°.

Funkcija:

IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2450.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 42
Kalibravimas	C1
Korpuso storis	35 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2450
Padalos vertė, pasirenkama	0,00001 in
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0001 mm
Matavimo jėga	0,65 – 1,15 N
Korpuso Ø	58 mm
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,0024 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Skaitmenų aukštis	11 mm
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference Lock sistema
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm

023000 30

023010 100

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis
0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo
intervalas 100 mm

Priedai

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2

498940 R2

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2

498940 D2

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas
USB2

498940 USB2

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas
CR2450

081560 CR2450