



LED akumulatorinis šviestuvas, Tipas: MINI-PRO



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

LED akumulatorinis darbinis šviestuvas su labai našiais LED-ais, stipriu šviesos srautu, atlenkiamais, sukamais pakabinimo kabliais ir stipriu magnetu. Naujos kartos **MINI-MAG** versija, taškinis ir pagrindinis apšvietimas, priekyje įkrovimo jungtis.

Naujausia COB LED technologija šviesiam, **vienodam paviršių apšvietimui dviem šviesumo lygiais.**

Tolygiai pritemdoma.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su USB įkrovimo laidu.

Techninis aprašymas

Apšvietimo priemonės	LED modulis
Akumuliatorių kiekis	1
Akumulatoriaus talpa	1,2 Ah

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Šviesos srautas	20 - 200 lm
Akumulatoriaus įtampa	3,7 V
Maitinimas	Akumulatorius
Švietimo trukmė	2 - 20 h
Bendras ilgis	202 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Bendras plotis	40 mm
Svoris	143 g
ATEX zona	Nėra
Gamintojo pavadinimas	MINIMAG PRO
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus talpa 1200 mAh	081431 1200
--	-------------