



LED akumulatorinis šviestuvas, Tipas: MAG-PRO



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081516 MAG-PRO
GTIN	5708997356906
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

LED akumulatorinis darbinis šviestuvas su labai našiais LED-ais, stipriu šviesos srautu, atlenkiamais, sukamais pakabinimo kabliais ir stipriu magnetu. Naujos kartos versija **MAG3** ypač efektyviam taškiniam ir pagrindiniam apšvietimui, priekyje įkrovimo jungtis.

Naujausia COB LED technologija šviesiam, **vienodam paviršių apšvietimui dviem šviesumo lygiais.**

Tolygiai pritemdoma.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su USB įkrovimo laidu.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus talpa	2,6 Ah
Akumuliatorių kiekis	1

Šviesos srautas	60 - 600 lm
Maitinimas	Akumulatorius
Akumulatoriaus įtampa	3,7 V
Apšvietimo priemonės	LED modulis
IP apsaugos klasė	IP 54
Bendras plotis	70 mm
Švietimo trukmė	1,5 - 15 h
Bendras ilgis	270 mm
Svoris	312 g
ATEX zona	Nėra
Gamintojo pavadinimas	MAG-PRO
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas