


VHM freza, tangentinė PPC, TiAlN, Ø f8 Dc / Rw: 6/45 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	207522 6/45
GTIN	4062406130923
Produktų klasė	11X

Aprašas
Aprašymas:

Naši **efektyviems laisvų formų plokštumų apdailos darbams**. Siekiant aukščiausios kokybės paviršiaus per **trumpiausią apdirbimo laiką**. Naudojama šiuolaikinėse 5 ašių frezavimo staklėse su CAD / CAM palaikymu.

Priekinių dantų geometrija yra tokia, kad ją naudojant drožlės formuojamos optimaliai ir gali būti lengvai pašalinamos. Šiam tikslui pasiekti pjovimo briaunų skaičius sumažinamas iki efektyvaus priekinių dantų skaičiaus.

Rekomendacija:

Glotniojo apdirbimo operacijoms rekomenduojame matmenų užlaidę nuo 0,05 iki 0,2 mm.

Pastaba:

R_w rodo efektyvumo spindulį ant įrankio.

Pergaladimas negalimas!

Ašmenys: VHM

Norma: Gamykliniai standartai

Tipas: N

Tolerancija Nominalusis Ø: f8

Skersinės pastūmos kryptis: horizontalus

Darbinis plotis a_e frezuojant: $0,05 \times D$, kai apdirbami šoniniai paviršiai

Dantų skaičius Z: 6

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Dantų skaičius Z: 6

Pjovimo briaunos ilgis L_s : 14 mm

Spindulys R_w : 45 mm

Pjovimo briaunos spindulys RS_1 : 1 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 60 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos spindulys RS_1	1 mm
Bendras ilgis L_{viso}	60 mm
Koto \emptyset	6 mm
Dantų skaičius Z	6
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC	0,02 mm
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	6 mm
Spindulys R_w	45 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Korekcijos koeficientas f_z	1,25
Pjovimo briaunos ilgis L_s	14 mm
Pastūma f_z frezavimui kopijavimo būdu apdirbant plieną < 60 HRC	0,025 mm
Minimalus išsikišimo ilgis	14 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \emptyset	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontalus
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	PPC
Spalvinis žymėjimas	raudoni

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB