


PPC, TiAlN, Ø f8 Dc / Rw: 12/200 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	207526 12/200
GTIN	4062406130961
Produktų klasė	11X

Aprašas
Aprašymas:

Naši **efektyviems laisvų formų plokštumų apdailos darbams**. Siekiant aukščiausios kokybės paviršiaus per **trumpiausią apdirbimo laiką**. Naudojama šiuolaikinėse 5 ašių frezavimo staklėse su CAD / CAM palaikymu.

Priekinių dantų geometrija yra tokia, kad ją naudojant drožlės formuojamos optimaliai ir gali būti lengvai pašalinamos. Šiam tikslui pasiekti pjovimo briaunų skaičius sumažinamas iki efektyvaus priekinių dantų skaičiaus.

Rekomendacija:

Glotniojo apdirbimo operacijoms rekomenduojame matmenų užlaidę nuo 0,05 iki 0,2 mm.

Pastaba:

Sienelių apdirbimui ir trukdžių kontūrų apėjimui.

R_w rodo efektyvumo spindulį ant įrankio.

Pergaladimas negalimas!

Ašmenys: VHM

Norma: Gamykliniai standartai

Tipas: N

Tolerancija Nominalusis Ø: f8

Skersinės pastūmos kryptis: horizontalus

Darbinis plotis a_e frezuojant: $0,05 \times D$, kai apdirbami šoniniai paviršiai

Dantų skaičius Z: 8

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Dantų skaičius Z: 8

Pjovimo briaunos ilgis L_s : 22 mm

Spindulys R_w : 200 mm

Pjovimo briaunos spindulys RS_1 : 3 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 90 mm

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC: 0,035 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	12 mm
Dantų skaičius Z	8
Spindulys R_w	200 mm
Korekcijos koeficientas f_z	1,25
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC	0,035 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Koto \varnothing	12 mm
Pjovimo briaunos spindulys RS_1	3 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_s	22 mm
Bendras ilgis L_{viso}	90 mm
Pastūma f_z frezavimui kopijavimo būdu apdirbant plieną < 60 HRC	0,04 mm
Minimalus išsikišimo ilgis	22 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \varnothing	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontalus
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D frezavimui kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	PPC
Spalvinis žymėjimas	raudoni

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB