


VHM freza, tangentinė PPC, TiAlN, Ø f8 Dc / Rw: 12/40 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	207522 12/40
GTIN	4062406130954
Produktų klasė	11X

Aprašas
Aprašymas:

Naši **efektyviems laisvų formų plokštumų apdailos darbams**. Siekiant aukščiausios kokybės paviršiaus per **trumpiausią apdirbimo laiką**. Naudojama šiuolaikinėse 5 ašių frezavimo staklėse su CAD / CAM palaikymu.

Priekinių dantų geometrija yra tokia, kad ją naudojant drožlės formuojamos optimaliai ir gali būti lengvai pašalinamos. Šiam tikslui pasiekti pjovimo briaunų skaičius sumažinamas iki efektyvaus priekinių dantų skaičiaus.

Rekomendacija:

Glotniojo apdirbimo operacijoms rekomenduojame matmenų užlaidę nuo 0,05 iki 0,2 mm.

Pastaba:

R_w rodo efektyvumo spindulį ant įrankio.

Pergaladimas negalimas!

Ašmenys: VHM

Norma: Gamykliniai standartai

Tipas: N

Tolerancija Nominalusis Ø: f8

Skersinės pastūmos kryptis: horizontalus

Darbinis plotis a_e frezuojant: $0,05 \times D$, kai apdirbami šoniniai paviršiai

Dantų skaičius Z: 6

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Dantų skaičius Z: 6

Pjovimo briaunos ilgis L_s : 18,5 mm

Spindulys R_w : 40 mm

Pjovimo briaunos spindulys RS_1 : 2 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 90 mm

Koto Ø: 12 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC	0,035 mm
Pjovimo briaunos spindulys RS_1	2 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	12 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Korekcijos koeficientas f_z	1,25
Pjovimo briaunos ilgis L_s	18,5 mm
Koto \varnothing	12 mm
Spindulys R_w	40 mm
Dantų skaičius Z	6
Bendras ilgis L_{viso}	90 mm
Pastūma f_z frezavimui kopijavimo būdu apdirbant plieną < 60 HRC	0,04 mm
Minimalus išsikišimo ilgis	18.5 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \varnothing	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontalus
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	PPC
Spalvinis žymėjimas	raudoni

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB