

**LED paviršiaus šviestuvai, 230 V, Naudojama galia: 65W****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081267 65
GTIN	5708997356371
Produktų klasė	08C

Aprašymas**Modelis:**

Mažai šešėlio, neakina, didelė šviesos sklaida.

Našus 360° darbinis šviestuvai su Schuko elektros lizdu. Šviestuvą galima kabinti bet kurioje vietoje ant tvirto kablio arba tiesiog pastatyti ant darbastalio.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tinka:

Trikojis stovas Nr. 081252 dyd. 1,35-3.

Techninis aprašymas

Apšvietimo priemonės	LED lemputė
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Šviesos srautas	6000 lm
Naudojama galia	65 W
Apšvietimo kampas reguliuojamas	360 laipsniai

Svoris	3500 g
Šviesos spalva	6000 K
IP apsaugos klasė	IP 54
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Bendras ilgis	305 mm
Bendras plotis	199 mm
Bendras aukštis	199 mm
Prijungimo laido ilgis	5 m
ATEX zona	Nera
Produkto pavadinimo požymis	230 V
Produkto rūšis	Paviršiaus apšvietimo lempa