

Garant**Pirštinių pora, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094325 7

GTIN

4062406131043

Produktų klasė

01H

Aprašymas**Modelis:**

Visos sudedamosios dalys taip pat ir medžiaga bei danga **be silikono** (patikrinta Fraunhofer institute). Todėl puikiai tinka naudoti automobilių pramonėje arba dažymo dirbtuvėse. Universalios pirštinės, be silikono, tinka lengviems pramonės darbams, itin atsparios dilimui ir labai patogios. Nailono medžiaga su spandeksu, megzta pagal 15 dydžio technologiją, atspari poliuretano danga.

Standartas:

EN 388, EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Apsaugos kategorija

Kategorija II

Pirštinių rūšis

Universalios pirštinės

Pirštinių dydis

7

Turinys

12

Pirštinių savybės	be LABS
Pirštinių savybės	Be silikono
EN 388	3121A
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	mėlynos / oranžinės spalvos
Mezgimo technologija	15G
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	FG
Produkto rūšis	Universalios pirštinės