

Garant**Pirštinių pora Cut B, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

094405 7

GTIN

4062406131098

Produktų klasė

01H

Aprašymas**Modelis:**

Visos sudedamosios dalys taip pat ir medžiaga bei danga **be silikono** (patikrinta Fraunhofer institute). Todėl puikiai tinka naudoti automobilių pramonėje arba dažymo dirbtuvėse.

Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės, be silikono, patogi forma, lengvos. Dėl gero pirštų lankstumo labai gerai tinka tiksliam smulkių, aštrių dalių apdorojimui. Nailono medžiaga su spandeksu, **megzta pagal 18 dydžio technologiją**, atspari poliuretano dangai.

Standartas:

EN 388, EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Apsaugos kategorija

Kategorija II

Pirštinių rūšis

Universalios pirštinės

Pirštinių dydis

7

Turinys

12

Pirštinių savybės	be LABS
Pirštinių savybės	Be silikono
EN 388	4X42B
Pagrindo medžiaga	Nailonas / specialūs siūlai / spandeksas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	180 mm
Spalva	pilkos / oranžinės spalvos
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	B
Produkto rūšis	Universalios pirštinės