

Garant
VHM freza išorinio ir vidinio sferinio paviršiaus formavimui, TiAlN, Spindulys r: 2,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	208172 2,5
GTIN	4062406131340
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Ypač ilga koto dalis. Iš abiejų pusių šlifauta galvutės dalis **su išoriniu profiliu.** **Tolerancija:** dydis = **spindulys r ± 0,05 mm.**

Paskirtis:

Universaliam naudojimui beveik visose medžiagose. Patobulinta danga **veiksmingai apsaugo nuo papildomų briaunų susidarymo** - taip pat iš aliuminio ir INOX.

Išorinio ir vidinio sferinio paviršiaus suformavimui ant detalių briaunų ir kontūrų.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ilgis L_c	2,5 mm
Dantų skaičius Z	5
$L_2 +0,5$	8 mm
mažas $\varnothing D_3$	7 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,01 mm
Spindulys r	2,5 mm
didelis $\varnothing D_2$	12 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	100 mm
$L_4 +0,5$	37 mm

Ø D ₁ +0,05	6 mm
Sferinė freza	į priekį ir atgal
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Spindulio kontūro tolerancija	±0,05
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,5×r, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kotinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	125 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	75 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	M
Ketus (G)	tinka	45 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		

sausasis

tinka

Oras

tinka

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB