




Dinamometrinis atsuktuvas izoliuotas, Tipas: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659953 4
GTIN	4013288206398
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos daugiakomponentė skersinė rankena puikiai perduoda jėgą. Kiekvienas atsuktuvas nustatytas konkretaus dydžio varžtui **tinkamu sukimo momentu**. Varomosios kiaurymės dydis ir sukimo momentas įspaustas rankenoje. Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina. **Daugiau veržti varžto nebegalima**. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V** pagal **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Tinka:

Vidiniai šešiabriauniai raktai

Techninis aprašymas

Matavimo būdas	Sukimo momentas
nustatytas sukimo momentas	500 cNm
Suveikimo signalas	jutiklinis
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±10 %
Serija	400 i VDE

Prijungimo forma	keičiama geležtė
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimio mova
maksimalus sukimo momentas	4 cNm
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	pirminis suregulavimas
Feedback	ryškus
nustatytas sukimo momentas	5 Nm
Svoris	122 g
Matavimo prietaisai	mechaninė
Bendras ilgis L	141 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Geležtės ilgis	93 mm
Duomenys protokoluojami	ne
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Gamintojo pavadinimas	400 i Hex
Nustatytas užveržimo momentas	taip
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus