




## Dinamometrinis atsuktuvas izoliuotas, Tipas: 5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659953 5
GTIN	4013288206114
Produktų klasė	63F

### Aprašymas

#### Modelis:

Ergonomiškos formos daugiakomponentė skersinė rankena puikiai perduoda jėgą. Kiekvienas atsuktuvas nustatytas konkretaus dydžio varžtui **tinkamu sukimo momentu**. Varomosios kiaurymės dydis ir sukimo momentas įspaustas rankenoje. Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, atsuktuvą gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina. **Daugiau veržti varžto nebegalima**. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V** pagal **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

#### Tinka:

Vidiniai šešiabriauniai raktai

### Techninis aprašymas

Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Bendras ilgis L	141 mm
Serija	400 i VDE
Duomenys protokoluojami	ne
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±10 %
Atlaisvinimo vertės nustatymas	pirminis sureguliuojimas

Feedback	ryškus
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
nustatytas sukimo momentas	500 cNm
Matavimo prietaisai	mechaninė
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
nustatytas sukimo momentas	5 Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Prijungimo forma	keičiama geležtė
Svoris	122 g
Suveikimo signalas	jutiklinis
Geležtės ilgis	93 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
maksimalus sukimo momentas	5 cNm
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Gamintojo pavadinimas	400 i Hex
Nustatytas užveržimo momentas	taip
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus