



## Darbiniai šviestuvai UV su akumuliatoriumi, Tipas: NOVA-UV



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081525 NOVA-UV
GTIN	4062406131159
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

**UV CURING.** LED specialūs šviestuvai greitam grunto, glaisto, lako ir klijų, kurių sukietėjimui reikalingi UV spinduliai, kietinimui. Akumuliatorinis prožektorius didelių paviršių UV kietėjimui. Paviršiaus kietumas Ø 25 cm Su įkrovikliu, ličio jonų akumuliatoriumi (5,4 Ah), integruotas Powerbank maitinimo blokas su USB įvore.

#### Funkcija:

IP30: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing > 2,5$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

### Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 30
Akumuliatoriaus talpa	5,4 Ah
Švietimo trukmė	1,5 h
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Gamintojo pavadinimas	NOVA-UV
Akumuliatorių kiekis	1

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Bendras ilgis	163 mm
UV spinduliuotės bangų ilgis	390 - 400 nm
ATEX zona	Nėra
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas