

## ejendals

### Pirštinių pora Tegera® 8805 Infinity, Pirštinių dydis: 7



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	094561 7
GTIN	7340118319339
Produktų klasė	04R

## Aprašymas

### Modelis:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomicinės formos nuo įpjovimų saugančios pirštinės su **18 dydžio mezgimo technologija** optimaliai prisitaiko prie pirštų formos. Aukštos kokybės nitrilo putų ir vandens pagrindo PU danga užtikrina puikų sukibimą paėmus. Su sustriptu tarpnykščiu. Tinka **liečiant karštus objektus iki 100 °C. Tinka darbui su jutikliu ekranu.** Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais. Pirštinės be **silikono** ir patikrintos dermatologų.

### Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

## Techninis aprašymas

Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių dydis	7
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Turinys	6

Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Pirštinių savybės	Be DMF
Mezgimo technologija	18G
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Pagrindo medžiaga	Nailonas, plieno pluoštas, anglis
Danga	Nitrilo putų/vandens pagrindo PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	juoda / pilka / geltona
Norma	EN 407
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	B
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės