

Garant**Elektroninis dinamometrinis raktas su skaitmeniniu indikatoriumi,
Maksimalus sukimo momentas: 100Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	655550 100
GTIN	4045197727848
Produktų klasė	61E

Aprašymas**Modelis:**

Labai tikslus elektroninis dinamometrinis raktas su skaitmeniniu indikatoriumi. Korpusas plieninis, matinis, chromuotas, stacionari perjungiamo terklė su išmetikliu. Skaitmeniniais Nm vertės ir akumuliatoriaus įkrovos rodmenimis. Mygtukas įjungimui ir atstatymui (reset), automatinis išjungimas po 2 minučių.

Matavimo vienetas: Nm, lbfft.

- **Perjungiamo terklė su išmetikliu:**
- **Ekranas su baterijos būsenos rodmenimi.**
- **Mygtukas įjungti (on) / perkrauti (Reset).**
- **Mini USB jungtis įkrovimui.**
- **Ergonomiška rankena.**

3,5 colio TFT ekranas su dviguba skale (Nm-lbfft).

Funkcija:

Pasiekta vertė nuskaityta skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti vėlesniam nuskaitymui. **Rodmenys:** Peak (maksimali vertė) ir Track (esamoji vertė).

Paskirtis:

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

Pagal laikrodžio rodyklę $\pm 2\%$, prieš laikrodžio rodyklę $\pm 3\%$.

Pjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tiekimo sudėtis:

Mini USB įkrovimo laidas TFT ekranui. Su tvirtu plastikiniu lagaminu.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Svoris	1020 g
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
maksimalus sukimo momentas	100 Nm
Paleidimas	0,1 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±2 %
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Sūkių momento ribos	20 - 100 Nm
Sūkių momento ribos	14 - 75 lbfft
Ekranų įstrižainė	3,5 in
Baterijų kiekis	1
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Feedback	rodantis
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Bendras ilgis L	417 mm
Indikatorius	skaitmeninis
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l_3]	336 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibravimas	O3

Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	elektroninė
Baterijos tipas	LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Dvipusis dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020040 1000/2
Kalibravimas Dinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020030 400/2

Priedai

Trumpas atsuktuvus su platėjančia monetos formos geležte Geležties ilgis 45 mm	664311 45
Atsarginės dalys terkšlėms Pavaros kvadratas 3/8-100 in	655556 3/8-100
Atsuktuvus su platėjančia monetos formos geležte Geležties ilgis 45 mm	664310 45