

**Garant****Elektroninis dinamometrinis raktas su skaitmeniniu indikatoriumi,  
Maksimalus sukimo momentas: 280Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	655550 280
GTIN	4045197727862
Produktų klasė	61E

**Aprašymas****Modelis:**

Labai tikslus elektroninis dinamometrinis raktas su skaitmeniniu indikatoriumi. Korpusas plieninis, matinis, chromuotas, stacionari perjungiamo terklė su išmetikliu. Skaitmeniniais Nm vertės ir akumuliatoriaus įkrovos rodmenimis. Mygtukas įjungimui ir atstatymui (reset), automatinis išjungimas po 2 minučių.

**Matavimo vienetas:** Nm, lbfft.

- **Perjungiamo terklė su išmetikliu:**
- **Ekranas su baterijos būsenos rodmenimi.**
- **Mygtukas įjungti (on) / perkrauti (Reset).**
- **Mini USB jungtis įkrovimui.**
- **Ergonomiška rankena.**

3,5 colio TFT ekranas su dviguba skale (Nm-lbfft).

**Funkcija:**

Pasiekta vertė nuskaityta skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti vėlesniam nuskaitymui. **Rodmenys:** Peak (maksimali vertė) ir Track (esamoji vertė).

**Paskirtis:**

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Tikslumas:**

Pagal laikrodžio rodyklę  $\pm 2\%$ , prieš laikrodžio rodyklę  $\pm 3\%$ .

**Pjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Tiekimo sudėtis:**

Mini USB įkrovimo laidas TFT ekranui. Su tvirtu plastikiniu lagaminu.

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

## Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	280 Nm
Svoris	1650 g
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Paleidimas	0,1 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±2 %
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Sūkių momento ribos	56 - 280 Nm
Sūkių momento ribos	40 - 206 lbfft
Ekranų įstrižainė	3,5 in
Baterijų kiekis	1
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [ $l_3$ ]	567 mm
Feedback	rodantis
Bendras ilgis L	655 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	Rodyklės
Norma	DIN EN ISO 6789
Indikatorius	skaitmeninis
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Kalibravimas	O3

Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	elektroninė
Baterijos tipas	LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

DAkkS kalibravimasDvipusis dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibravimasDinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020030 400/2

## Priedai

Trumpas atsuktuvus su platėjančia monetos formos geležte Geležties ilgis 45 mm	664311 45
Atsarginės dalys terkšlėms Pavaros kvadratas 1/2 in	655556 1/2
Atsuktuvus su platėjančia monetos formos geležte Geležties ilgis 45 mm	664310 45