

Garant GRIDLINE

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 200 kg, 26×20G, Stalčių aukštis: 125mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930636 125
GTIN	4062406131531
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinautomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Leistinoji apkrova 200 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 30×24G Nr. 930625.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	100 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Priekio aukštis	125 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg

Svoris	13 kg
Naudingasis plotis G	26
Naudingasis gylis G	20
Paskirtis	Montavimo vežimėlis
Naudingas plotis	650 mm
Naudingasis gylis	500 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	taip
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×20G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26	951030 26
PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26	951032 26
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 26	951020 26
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10